

**Comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 1/44,5mm****Données de commande**

N° commande	433407 1/44,5
GTIN	7630041151831
Classe d'article	45A

**Description****Exécution:**

Boîtier laiton stable, chromé mat ; verre incassable. Axe de fixation Ø 8 mm h6, trempé et rectifié. Exécution très précise. Les principaux points du mécanisme de mesure sont **montés sur rubis**. Indicateur central **pour lecture 1/1000 mm**. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur. Force de mesure presque constante sur l'ensemble de la plage de mesure.

**Accessoire(s):**

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

**Description technique**

Résolution	0,001 mm
Plage de mesure	0 - 1 mm
Norme	Norme usine
Ø corps max	44,5 mm
Lecture 1 tour	0,2 mm

Etalonnage	C2
Ø axe de fixation h6	8 mm
Force de mesure	0,8 - 1,2 N
Lecture	1/1000 mm
Cadran pivotant	oui
Métrologie	analogique
Matériau boîtier	Laiton
Type de produit	Jauge à cadran

### Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,001 Capacité maximale 5 mm

023020 5