

**Garant****Cliquet de précision réversible, 1/4", Type: 1/4****Données de commande**

N° commande	632345 1/4
GTIN	4062406798413
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec éjecteur et levier d'inversion droite / gauche, angle de reprise de 5°.

**Norme:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Adapté(s) pour:**

Douilles actionnées à la main.

**Description technique**

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Longueur totale	116 mm
Nombre de dents	72
Angle de reprise	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Avec tête articulée	non
Avec tête pivotante	non

Avec éjecteur	oui
Avec fonction marteau	non
Avec QuickRelease	non
Tête du cliquet détachable de la poignée	non
Progressivement extensible	non
Type de produit	Cliquets

---

## Accessoires

Jeu de pièces de rechange pour cliquets de précision 1/4 pouce Type 1/4	632031 1/4
---	------------