

Garant**Cliquet de précision réversible, 1/2" avec éjecteur, Type: 1/2****Données de commande**

N° commande	640435 1/2
GTIN	4062406798437
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec éjecteur et levier d'inversion droite / gauche, angle de reprise de 5°.

Norme:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Longueur totale	264 mm
Nombre de dents	72
Angle de reprise	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Avec tête articulée	non
Avec tête pivotante	non
Avec éjecteur	oui

Avec fonction marteau	non
Avec QuickRelease	non
Tête du cliquet détachable de la poignée	non
Poignée tournante	non
Progressivement extensible	non
Trou de montage à l'extrémité du manche	non
Type de produit	Cliquets

Accessoires

Jeu de pièces de rechange pour cliquets de précision 1/2 pouce Type 1/2	640031 1/2
-------------------------------------------------------------------------	------------