

Garant**Cliquet de précision réversible, 3/8", Type: 3/8****Données de commande**

N° commande	635145 3/8
GTIN	4062406798420
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec éjecteur et levier d'inversion droite / gauche, angle de reprise de 5°.

Norme:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Longueur totale	197 mm
Nombre de dents	72
Angle de reprise	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Type de produit	Cliquets

Accessoires

Jeu de pièces de rechange pour cliquets de précision 3/8
pouce Type 3/8

635031 3/8