



Pince à sertir à 4 broches SelectorCrimp HDT-48, poignées bimatières, Type: 3



Données de commande

N° commande	729560 3
GTIN	4049002145704
Classe d'article	73T

Description

Exécution:

Pince à sertir spéciale pour le sertissage de contacts mâles et femelles tournés des séries DT de TE Connectivity (anciennement: Deutsch Kontakte). Sertissage fiable grâce à un verrouillage obligatoire et un approvisionnement synchrone des broches à sertir. Approvisionnement en broches à sertir via le sélecteur à 8 positions. **Capacité d'ouverture optimisée, design ergonomique et force manuelle réduite.** Contrôle de qualité à l'aide de calibres Go-NoGo (en option 729561 réf. 3).

Utilisation:

Pour contacts mâles et femelles tournés

Livraison:

Pince à sertir à 4 broches avec logement de contact universel dans un emballage système.

Pour section de conducteur: 0,35 - 3 mm²

Longueur totale: 230 mm

Description technique

Longueur totale	230 mm
Pour section de conducteur	0,35 - 3 mm ²
Type de produit	Pince a sertir