



Disque de tronçonnage en carbure, Ø disque: 76mm



Données de commande

N° commande	563423 76
GTIN	4059952567549
Classe d'article	54B

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage minces spécialement adaptés aux zones difficiles d'accès. Plateau en acier avec agglomération de grains de carbure sur l'arête de coupe.

Utilisation:

Pour la découpe du bois, du plastique, de plaques en placoplâtre.

Adapté(s) pour:

Petite meuleuse d'angle sans fil 077100.

Description technique

Pour épaisseurs de matériaux	3 - 5 mm
Épaisseur de disque	1,8 mm
Vitesse de rotation max.	20100 min ⁻¹
Ø disque	76 mm
Ø alésage	10 mm
Largeur lame de base	0,9 mm

Forme	droit
Angle d'attaque recommandé	Rayon degré
Optimisé pour le matériau	Plastique
Optimisé pour le matériau	Bois
Optimisé pour le matériau	Plaques de plâtre
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Machine motrice	Meuleuses droites
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		