

uvex**Visiere polycarbonate Uvex en166 uvex pheos faceguard, Type: PC****Données de commande**

N° commande	097876 PC
GTIN	4031101772745
Classe d'article	04U

Description**Exécution:**

L'écran facial est basé sur la visière uvex pheos. Le design moderne et mince combine les aspects techniques et ergonomiques. Rien ne s'oppose à un port prolongé. La visière est dotée du revêtement supravision excellence. L'effet NanoClean facilite le nettoyage. Le mécanisme à ressort permet de tirer automatiquement la visière vers le haut.

- **Blocage progressif.**
- **Cinématique de visière semi-automatique.**
- **Réglable en hauteur sur 4 niveaux.**
- **Fermeture par molette.**
- **Double appui sur la nuque.**

Norme:

EN166, EN170.

Protection anti-UV: UV400

Matériau verres: Polycarbonate

Revêtement des verres: Résistant aux produits chimiques

Revêtement des verres: Résistant aux rayures

Revêtement des verres: antibuée

Réglage en largeur: Fermeture rotative

Taille: 52 - 64 cm

Poids: 391 g

Description technique

Revêtement des verres	Résistant aux produits chimiques
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Revêtement des verres	antibuée
Matériau verres	Polycarbonate
Réglage en largeur	Fermeture rotative
Poids	391 g
Taille	52 - 64 cm
Protection anti-UV	UV400
Type de produit	Visière