

Garant EASYFIX

**Porte-rouleaux de papier Easyfix, Type: 1****Données de commande**

N° commande	955805 1
GTIN	4062406799038
Classe d'article	91F

**Description****Exécution:**

Porte-rouleaux de papier extrêmement robuste et stable avec 2 consoles en tôle d'acier. Axe en aluminium **Ø 32 mm** avec capuchons en plastique. Couvercle rabattable avec bord de déchirement et maintien en position ouverte pour un remplacement aisé du rouleau. Possibilité d'accrocher le rouleau de papier dans 2 positions.

Support avant – Ø max. rouleau de papier: 350 mm.

Support arrière – Ø max. rouleau de papier: 250 mm.

Ø noyau min. du rouleau: 42 mm

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

**Adapté(s) pour:**

Largeur maximale des rouleaux: 370 mm.

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

**Livraison:**

Toutes les plaques de base correspondantes.

**Remarque(s):**

Chiffons de nettoyage adaptés, voir tome 2 de notre catalogue, 089103 réf. W, 089105 réf. W, 089132 réf. W.

**Description technique**

Largeur utile	370 mm
---------------	--------

Ø axe	32 mm
Série	Easyfix
Largeur	238 mm
Hauteur	310 mm
Longueur	377 mm
Charge admissible	8 kg
Type de produit	Porte-rouleaux