

Garant**Plaquette pour gorges Arête droite, HU9310, Largeur de gorge w: 2,2mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 275006 2,2 |
| GTIN | 4062406805944 |
| Classe d'article | 21H |

Description**Exécution:**

Avec flancs rectifiés.

Utilisation:

Pour petits Ø de gorges en association avec les porte-plaquettes 274010 – 274026.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274010 – 274026. Barres d'alésage 274170 – 274171.

Adapté(s) pour:

Pour petits Ø de gorges en association avec les porte-plaquettes 274010 – 274026.

Description technique

| | |
|-----------------------------------------------|------------|
| Largeur de gorge w | 2,2 mm |
| Rayon d'angle | 0,2 mm |
| Revêtement | non revêtu |
| Avance f dans l'acier < 900 N/mm ² | 0,05 mm/tr |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Condition de coupe | Continue |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Nuance | HU9310 |
| Nombre de changements/dents | 1 |
| Profil de plaquette | neutre |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | adaptée | 380 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 360 m/min | N |
| Alu > 10% Si | adaptée | 280 m/min | N |
| Continue | adaptée | | |
| Irrégulière | moyennement adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |