

Garant**Fraise à rainurer HSS-Co8, non revêtu, Ø e8 DC: 6,5mm****Données de commande**

N° commande	191000 6,5
GTIN	4045197098917
Classe d'article	11W

Description**Exécution:**

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Utilisation:

Pour le fraisage de **rainures** ou le fraisage en milieu de pièce.

Description technique

Nombre de dents effectives Z (périphérie)	2
Ø dents D_c	6,5 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,014 mm
Ø queue D_s	10 mm
Longueur de coupe L_c	10 mm
Longueur totale L	60 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 8
Norme	DIN 327 D
Type	N
Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	30 degré
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 1835 B avec h6

Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à rainurer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	83 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	37 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	23 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	23 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	23 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	55 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		