

## Conteneurs gerbables et de transport à parois fixes, Profondeur utile x largeur utile: 1200X800mm



### Données de commande

N° commande	963560 1200X800
GTIN	4251572702700
Classe d'article	96l

### Description

#### Exécution:

Conteneurs gerbables et de transport robustes en tôle d'acier avec montants en W et pieds repliés. Avec rebord de paroi robuste tubulaire dans la partie supérieure, nervures rondes solides au niveau des parois et du fond ainsi qu'une zone d'étiquetage à picots pour les autocollants de fret (les autocollants de fret s'enlèvent plus facilement des picots). Bords de gerbage et de levage robustes avec œillets. Les bacs de grandes dimensions peuvent être grutés à l'aide d'un palonnier certifié dans des chaînes de traction verticales avec crochet. Garde au sol: 100 mm. Parois fixes.

#### Coloris:

Gris souris RAL 7005.

#### Remarque(s):

Egalement disponible en rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011 et bleu gentiane RAL 5010. Contactez-nous!

### Description technique

Charge admissible gerbage	10000 kg
Largeur d'entrée	660 mm
Largeur	860 mm
Couleur	gris souris RAL 7005

Profondeur d'entrée	1060 mm
Exécution paroi	Paroi fixe
Hauteur de remplissage	500 mm
Matière	Tôle d'acier
Poids	53 kg
Grutable	oui
Garde au sol	100 mm
Profondeur	1260 mm
empilable	oui
Rebord de gerbage 3 côtés	non
Hauteur	670 mm
Charge admissible	2000 kg
Hauteur de gerbage max.	600 mm
Avec passages pour fourches	non
Bords de levage avec œillets	oui
Gerbage mixte de tailles différentes possible	non
Largeur utile	800 mm
Profondeur utile	1200 mm
Type de produit	Conteneur gerbable et de transport de grande capacité