

Conteneurs gerbables et de transport à parois fixes, Profondeur utile x largeur utile: 800X500mm



Données de commande

N° commande	963560 800X500
GTIN	4251572701406
Classe d'article	96l

Description

Exécution:

Conteneurs gerbables et de transport robustes en tôle d'acier avec montants en W et pieds repliés. Avec rebord de paroi robuste tubulaire dans la partie supérieure, nervures rondes solides au niveau des parois et du fond ainsi qu'une zone d'étiquetage à picots pour les autocollants de fret (les autocollants de fret s'enlèvent plus facilement des picots). Bords de gerbage et de levage robustes avec œillets. Les bacs de grandes dimensions peuvent être grutés à l'aide d'un palonnier certifié dans des chaînes de traction verticales avec crochet. Garde au sol: 100 mm. Parois fixes.

Coloris:

Gris souris RAL 7005.

Remarque(s):

Egalement disponible en rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011 et bleu gentiane RAL 5010. Contactez-nous!

Description technique

Hauteur de gerbage max.	500 mm
Bords de levage avec œillets	oui
Hauteur de remplissage	400 mm
Largeur	560 mm

Largeur d'entrée	360 mm
Charge admissible gerbage	5000 kg
Hauteur	570 mm
Poids	27 kg
Couleur	gris souris RAL 7005
Garde au sol	100 mm
Avec passages pour fourches	non
Profondeur d'entrée	660 mm
Gerbage mixte de tailles différentes possible	non
Exécution paroi	Paroi fixe
Rebord de gerbage 3 côtés	non
Profondeur	860 mm
Grutable	oui
Matière	Tôle d'acier
empilable	oui
Charge admissible	1000 kg
Largeur utile	500 mm
Profondeur utile	800 mm
Type de produit	Conteneur gerbable et de transport de grande capacité