

Conteneurs gerbables et de transport avec clapet, Profondeur utile × largeur utile: 800X500mm



Données de commande

N° commande	963561 800X500
GTIN	4251572701604
Classe d'article	96l

Description

Exécution:

Conteneurs gerbables et de transport robustes en tôle d'acier avec montants en W et pieds repliés. Avec rebord de paroi robuste tubulaire dans la partie supérieure, nervures rondes solides au niveau des parois et du fond ainsi qu'une zone d'étiquetage à picots pour les autocollants de fret (les autocollants de fret s'enlèvent plus facilement des picots). Bords de gerbage et de levage robustes avec œillets. Les bacs de grandes dimensions peuvent être grutés à l'aide d'un palonnier certifié dans des chaînes de traction verticales avec crochet. Garde au sol: 100 mm. Avec clapet.

Coloris:

Gris souris RAL 7005.

Remarque(s):

Egalement disponible en rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011 et bleu gentiane RAL 5010. Contactez-nous!

Description technique

Gerbage mixte de tailles différentes possible	non
Poids	27 kg
Charge admissible	1000 kg
Matière	Tôle d'acier

Couleur	gris souris RAL 7005
Profondeur d'entrée	660 mm
Hauteur	570 mm
Grutable	oui
Bords de levage avec œillets	oui
Hauteur de remplissage	400 mm
Hauteur de gerbage max.	500 mm
Avec passages pour fourches	non
Profondeur	860 mm
Largeur d'entrée	360 mm
Largeur	560 mm
Charge admissible gerbage	5000 kg
empilable	oui
Rebord de gerbage 3 côtés	non
Garde au sol	100 mm
Exécution paroi	avec clapet
Largeur utile	500 mm
Profondeur utile	800 mm
Type de produit	Conteneur gerbable et de transport de grande capacité