

Garant**Bloc porte-lames eco avec barre de serrage amovible, Hauteur de queue h: 20mm****Données de commande**

N° commande	274095 20
GTIN	4062406805890
Classe d'article	21W

Description**Utilisation:**

Pour le montage de lames de rainurage GARANT Eco. Egalement pour porte-outils avec éléments de serrage protégés.

Pièce(s) de rechange:

Vis sans tête 279832 2.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau à l'aide du kit de raccordement 279833 1.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	82 mm
Arrosage interne	oui
Pour hauteur de lame h_s	26 mm
Barre de serrage	279928 5
Vis de blocage	279815 22
Type de produit	Blocs porte-lames

