

**Garant****Bloc porte-lames eco avec barre de serrage amovible, Hauteur de queue h: 10mm****Données de commande**

N° commande	274093 10
GTIN	4062406805852
Classe d'article	21W

**Description****Utilisation:**

Pour le montage de lames de rainurage GARANT Eco. Egalement pour porte-outils avec éléments de serrage protégés.

**Pièce(s) de rechange:**

Vis sans tête 279832 1.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau à l'aide du kit de raccordement 279833 1.

**Description technique**

Longueur totale $L_{tot}$	70 mm
Hauteur de queue h	10 mm
Arrosage interne	oui
Pour hauteur de lame $h_5$	19 mm
Barre de serrage	279928 4
Vis de blocage	279815 23

Type de produit

Blocs porte-lames