

Garant**Bloc porte-lames eco avec barre de serrage amovible, Hauteur de queue h: 20mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 274097 20 |
| GTIN | 4062406840112 |
| Classe d'article | 21W |

Description**Utilisation:**

Pour le montage de lames de rainurage GARANT Eco. Egalement pour porte-outils avec éléments de serrage protégés.

Pièce(s) de rechange:

Vis sans tête 279832 2.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau à l'aide du kit de raccordement 279833 1.

Description technique

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Longueur totale L_{tot} | 94 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Pour hauteur de lame h_s | 32 mm |
| Barre de serrage | 279928 6 |
| Vis de blocage | 279815 22 |
| Type de produit | Blocs porte-lames |

