

Garant**Bloc porte-lames eco avec barre de serrage amovible, Hauteur de queue h: 16mm****Données de commande**

N° commande	274093 16
GTIN	4062406805876
Classe d'article	21W

Description**Utilisation:**

Pour le montage de lames de rainurage GARANT Eco. Egalement pour porte-outils avec éléments de serrage protégés.

Pièce(s) de rechange:

Vis sans tête 279832 1.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau à l'aide du kit de raccordement 279833 1.

Description technique

Hauteur de queue h	16 mm
Longueur totale L _{tot}	70 mm
Arrosage interne	oui
Pour hauteur de lame h ₅	19 mm
Barre de serrage	279928 4
Vis de blocage	279815 23

Type de produit

Blocs porte-lames