

HOLEX**Porte-outils monobloc coudé pour carottage, Gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 50/75mm****Données de commande**

N° commande	278052 50/75
GTIN	4062406840181
Classe d'article	22B

Description**Exécution:**

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).

Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère incision.

$D_2 = 999$ dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Description technique

Largeur queue b	16×16 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	14 mm
Vis	279816 3
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Largeur de gorge w	3; 4 mm
Type de produit	Porte-plaquettes

