



Porte-outils monobloc coudé pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 340/999mm



Données de commande

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 278053 340/999 |
| GTIN | 4062406840273 |
| Classe d'article | 22B |

Description

Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).

Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère incision.

$D_2 = 999$ dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Description technique

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Profondeur coupe max. t_{max} | 14 mm |
| Largeur queue b | 20×20 mm |
| Vis | 279816 4 |
| Type d'utilisation | droite |
| Arrosage interne | non |
| Largeur de gorge w | 3; 4 mm |
| Type de produit | Porte-plaquettes |

