

**Ponceuse excentrique pneumatique CP7220CVE, Type: 7220CVE****Données de commande**

N° commande	079654 7220CVE
GTIN	015451619435
Classe d'article	03R

**Description****Exécution:**

La ponceuse excentrique pneumatique 079654 7220 CVE a été spécialement conçue pour les applications industrielles de ponçage, de traitement de surface et prépolissage. Elle offre un excellent confort d'utilisation grâce à sa poignée souple qui épouse la forme de la paume.

Vitesse de rotation à vide: 12000 min<sup>-1</sup>

Quantité maximale d'air absorbé: 486 l/min

Ø plateau-support: 150 mm

Course: 2,5 mm

Poids: 1,6 kg

Niveau sonore: 76 dB(A)

**Description technique**

Niveau sonore	76 dB(A)
Course	2,5 mm
Référence fabricant	CP7220 CVE
Quantité maximale d'air absorbé	486 l/min

Poids	1,6 kg
Vibrations maximales suivant EN	1,4 m/s <sup>2</sup>
Ø plateau-support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	12000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Ponceuse excentrique