



## Meuleuse d'angle à tête plate Batterie, Type: 4933478438



### Données de commande

N° commande	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

Puissante meuleuse d'angle à **tête plate** M18 FUEL™ pour travaux dans des espaces restreints.

- **Le design plat de la tête permet de travailler à des angles jusqu'à 42°.**
- **Systeme de changement rapide FIXTEC intégré pour un changement de disque sans outil.**
- **RAPIDSTOP™ pour un freinage rapide du disque en moins de 2 secondes.**
- **Protection anti-redémarrage et arrêt Kickback pour une protection élevée de l'utilisateur.**

#### Livraison:

**Sans batteries ni chargeur.** Avec poignée antivibrations, capot de protection, grille de protection antipoussière, élément de serrage et HD-Box.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir à partir des codes art. 073809 et 073840.

### Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Démarrage en douceur	oui
Nombre de batteries incluses	0
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Poids	2,6 kg
Ø disque max.	125 mm

Protection de surcharge	oui
Référence fabricant	M18FSAGF125XB-OX
Vitesse de rotation max.	8500 min <sup>-1</sup>
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Tension de la batterie	18 V
Arrêt kickback	oui
Dispositif homme-mort	non
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Vibrations maximales suivant EN	4,86 m/s <sup>2</sup>
Type de produit	Meuleuses d'angle