

**Meuleuse d'angle GWS, Type: 17125SINOX****Données de commande**

N° commande	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Classe d'article	03C

Description**Exécution:**

Moteur de 1 700 W avec régulation électronique de la vitesse, idéale p. ex. pour le **travail de l'acier inoxydable**.

Excellente poignée ergonomique: Ergonomie optimale grâce à la poignée nettement réduite.
Protection élevée de l'utilisateur et contrôle: KickBack Control, démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection contre la surcharge, amortissement des vibrations et présélection de la vitesse de rotation.

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire.

Description technique

Ø disque max.	125 mm
Emballage	Carton
Particularité	KickBack Control, protection anti-redémarrage
Puissance absorbée	1700 W
Tension	230 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Raccord fileté	M14

Verrouillage anti-redémarrage	oui
Démarrage en douceur	oui
Référence fabricant	GWS 17-125 S INOX
Tension nominale	230 V
Poids	2,4 kg
Fréquence secteur	50 Hz
Arrêt kickback	oui
Plage de vitesses de rotation	1900 - 7800 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuses d'angle