



## Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: M12FPD2-6



### Données de commande

N° commande	070110 M12FPD2-6
GTIN	4058546029784
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

- Puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec réglage du couple sur plusieurs niveaux.
- Batteries Li-Ion Red REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules et indication du niveau de charge.
- Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
- Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.
- Eclairage à LED de la zone de travail.
- Moteur sans balais POWERSTATE™ (sauf réf. M18BPD4) pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
- Composants électroniques REDLINK PLUS™ – protection contre la surcharge et gestion de la puissance.

Perceuse-visseuse à percussion compacte sans fil FUEL™ (seulement 152 mm de long).

Réglage électronique du couple sur 13 niveaux avec niveau de perçage et niveau de perçage à percussion.

#### Avantage(s):

La batterie compacte sert de pied.

**Livraison:**

Avec 2× batteries Li-Ion, chargeur, valise de transport (HD-Box) et clip ceinture.

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073814 – 073816, 073827 et 073840.

Module de suivi Bluetooth adapté disponible sous le code art. 070103 BTT-1.

## Description technique

Type de moteur	FUEL™
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	35 mm
Utilisation type	Strong
Capacité de la batterie	6 Ah
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Couple maximal	45 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Poids	1,5 kg
Référence fabricant	M12FPD-602X
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Tension de la batterie	12 V
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	1550 min <sup>-1</sup>
Nombre de batteries incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	15,7 m/s <sup>2</sup>
Type de batterie	Lithium-ion
pour matériau	Béton
pour matériau	Acier

pour matériau	Bois
pour matériau	Maçonnerie
pour matériau	Pierre
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion

## Accessoires

Li-Ion Système M12B6 Type de batterie MB12	073829 MB12
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C