



Perceuse-visseuse sans fil, Type: M12FDD2-2



Données de commande

N° commande	070210 M12FDD2-2
GTIN	4058546029883
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. **Carter d'engrenage métallique robuste** pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.

- **Moteur sans charbons POWERSTATE™ pour plus de puissance dans un format plus compact (168 mm de long).**
- **Composants électroniques REDLINK PLUS™ pour une gestion intelligente de la puissance et protection contre la surcharge.**
- **Réglage électronique du couple sur 16 niveaux + niveau de perçage.**

Avantage(s):

Composants électroniques REDLINK PLUS™.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, chargeur, clip ceinture, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814, 073815, 073829 et 073840.

Description technique

Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Nombre de batteries incluses	2
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Couple max. dur	44 Nm
Poids	1,2 kg
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de moteur	Moteur sans charbons
pour matériau	Acier
pour matériau	Acier
Capacité de la batterie	2 Ah
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Type de batterie	Lithium-ion
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Emballage	Valise système (HD=Heavy Duty)
Référence fabricant	M12 FDD-202X
Tension de la batterie	12 V
Utilisation type	Strong
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	35 mm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1700 min ⁻¹
Type de produit	Perceuses-visseuses

Accessoires

Tournevis d'angle Type WB1	073920 WB1
Tournevis d'angle Type OSD2	073920 OSD2
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC

Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12

073814 MB12