



Perceuse-visseuse sans fil, Type: M12FDD2-4



Données de commande

N° commande	070210 M12FDD2-4
GTIN	4058546029906
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. **Carter d'engrenage métallique robuste** pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.

- **Moteur sans charbons POWERSTATE™ pour plus de puissance dans un format plus compact (168 mm de long).**
- **Composants électroniques REDLINK PLUS™ pour une gestion intelligente de la puissance et protection contre la surcharge.**
- **Réglage électronique du couple sur 16 niveaux + niveau de perçage.**

Avantage(s):

Composants électroniques REDLINK PLUS™.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 12 V / 4,0 Ah, chargeur, clip ceinture, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814, 073815, 073829 et 073840.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Emballage	Valise système (HD=Heavy Duty)
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Utilisation type	Strong
Capacité de la batterie	4 Ah
Nombre de batteries incluses	2
Référence fabricant	M12FDD-402X
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Tension de la batterie	12 V
pour matériau	Acier
pour matériau	Acier
Type de batterie	Lithium-ion
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Poids	1,4 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	35 mm
Type de moteur	Moteur sans balais
Couple max. dur	44 Nm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1700 min ⁻¹
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de produit	Perceuses-visseuses

Accessoires

Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12	073815 MB12
Tournevis d'angle Type WB1	073920 WB1
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC

Tournevis d'angle Type OSD2

073920 OSD2