



Aspirateur à main sans fil, Type: M18CV-0



Données de commande

N° commande	070233 M18CV-0
GTIN	4002395289998
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Puissant aspirateur à main 18 V pour le bois, le métal et les salissures grossières.

- **Le filtre HEPA retient 99,97% de toutes les particules de poussières.**
- **Regard pour vérifier facilement la quantité de saletés dans le bac collecteur.**
- **Interrupteur verrouillable pour fonctionnement en continu.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Avec flexible d'aspiration, 2 tubes prolongateurs, embout pour fentes, embout pour salissures grossières.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir codes art. 073808 – 073840.

Description technique

Nombre de batteries incluses	0
Débit	1019 l/min
Poids sans batterie	1,6 kg
Longueur flexible d'aspiration	1,2 m
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	18 V

Volume du récipient	2,5 l
Référence fabricant	M18CV-0
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Type de produit	Aspiration