



Foret marteau en carbure brasé SDS-plus "7X", Ø×longueur totale: 12X215mm



Données de commande

N° commande	789058 12X215
GTIN	4059952531823
Classe d'article	76K

Description

Exécution:

Nouvelle génération **EXPERT SDS-Plus "7X"** avec tête en carbure monobloc à 4 taillants soudée. Lèvres formées pour des performances élevées, une longue durée de vie et une usure réduite. Pas d'accrochage dans le béton armé.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie – avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, idéal pour les perçages circulaires. Conception à **2+2 hélices** pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d'efforts et de contraintes pour la machine.

Description technique

Longueur hélice	150 mm
Longueur totale	215 mm
Nombre de dents Z	4
Ø	12 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Plus
Type de produit	Forets à béton

