



Foret marteau en carbure brasé SDS-plus "7X", Ø×longueur totale: 15X265mm



Données de commande

N° commande	789058 15X265
GTIN	4059952532011
Classe d'article	76K

Description

Exécution:

Nouvelle génération **EXPERT SDS-Plus "7X"** avec tête en carbure monobloc à 4 taillants soudée. Lèvres formées pour des performances élevées, une longue durée de vie et une usure réduite. Pas d'accrochage dans le béton armé.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie – avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, idéal pour les perçages circulaires. Conception à **2+2 hélices** pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d'efforts et de contraintes pour la machine.

Description technique

Longueur totale	265 mm
Ø	15 mm
Nombre de dents Z	4
Longueur hélice	200 mm
Type d'outils	Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Plus
Type de produit	Forets à béton

