



Foret marteau en carbure brasé SDS-max "8X", Ø×longueur totale: 16X340mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 789206 16X340 |
| GTIN | 4059952532882 |
| Classe d'article | 76K |

Description

Exécution:

Nouvelle génération **EXPERT SDS-max "8X"** avec tête en carbure monobloc à 4 taillants soudée. Lèvres formées pour des performances élevées, une longue durée de vie et une usure réduite. Pas d'accrochage dans le béton armé.

Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.

Tête avec 4 taillants à partir de Ø 16 mm.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Foret de la génération SDS-max-7 (avec arêtes intégrées en carbure, soudées) dans les réf. 35×520 – 52×520 sous le code art. 789204.

Description technique

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Ø | 16 mm |
| Longueur totale | 340 mm |
| Longueur hélice | 200 mm |
| Type d'outils | Carbure |
| Utilisation avec percussion / sans percussion | Perçage à percussion |
| Queue | SDS Max |
| Type de produit | Forets à béton |

