

Cadre Type S625-A18, Profondeur 1100 mm, Hauteur: 2500mm



Données de commande

N° commande	991323 2500
GTIN	4058255068920
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

Profilés de cadre avec renfort d'ossature. Les plaques d'assise massives transmettent la charge au sol. Fournis avec 4 tirants d'ancrage et 2 cales de 2 mm par cadre.

Description:**Dimensions de montage:****Longueur totale du rayonnage:**

Pour les cadres-supports S625-A18: longueur nominale + nombre de supports × 110 mm.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à palettes à partir de l'année de construction 08/2018.

Coloris:

Similaire à RAL 5017 bleu signalisation, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

La charge admissible requise de la travée détermine le type de cadre. A cet égard, se reporter au tableau des charges.

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Pour les rayonnages jusqu'à l'année de construction 05/2022, les lisses ne peuvent être utilisées qu'en remplacement en cas d'endommagement. En cas de modification du rayonnage, par ex. montage de niveaux supplémentaires, un nouveau calcul doit être effectué suivant DIN EN 15512:2020.

Description technique

Hauteur	2500 mm
Type de profilé de cadre	S625-A18
Profondeur	1100 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages à palettes
Attribut des noms de produit	Profondeur 1100 mm
Type de produit	Echelle