



Caisson de filtration à recyclage d'air pour armoires de sécurité, Type: 1



Données de commande

N° commande	981100 1
GTIN	4250101190117
Classe d'article	96G

Description

Exécution:

Système complet avec moteur d'évacuation d'air, filtre à charbon actif spécial, surveillance du filtre et de l'évacuation d'air. Avec filtre secondaire pour une sécurité supplémentaire en cas de fuite. Caisson en tôle d'acier. Affichage intégré et utilisation des touches pour un contrôle et un appel aisés des fonctions. Alarme visuelle et sonore avec contact d'alarme sans potentiel.

Avantage(s):

- **Pas de conduites d'évacuation d'air coûteuses nécessaires.**
- **Montage simple et sûr.**
- **Pas de zone explosible autour de l'armoire.**
- **Grande flexibilité lors du choix du lieu d'installation.**
- **Protection personnelle active grâce à l'absorption sûre de vapeurs nocives avec rétention dans le filtre du système. Saturation du filtre >99,999%.**
- **Niveau de bruit à peine 35 dB(A).**

Utilisation:

Pour une ventilation technique sûre des armoires de sécurité dans des locaux de travail conformément aux dispositions de TRGS510 annexe 3.

Filtre uniquement destiné aux vapeurs de solvant (hydrocarbures), ne peut pas être utilisé pour les substances corrosives et agressives, telles que les acides acétiques.

Norme:

ATEX-konform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Adapté(s) pour:

Armoires de sécurité 981015; 981025; 981035.

Coloris:

Boîtier **revêtu par poudre**.

Remarque(s):

- **Changement de filtre avec élimination du filtre contaminé par des techniciens SAV d'asecos (pour une charge polluante normale) recommandé tous les ans.**

Description technique

Poids	14 kg
Profondeur	555 mm
Tension nominale	85 - 264 V
Largeur	308 mm
Type de fiche, entrée	F
Hauteur	256 mm
Consommation	0,13 A
Niveau sonore	35 dB
Référence fabricant	Caisson de filtration à recyclage d'air, avec surveillance d'évacuation d'air
Type de produit	Caisson de filtration à recyclage d'air