



## Lampe-stylo à LED avec batterie, Type: 120



### Données de commande

N° commande	081360 120
GTIN	4062406942557
Classe d'article	02A

### Description

#### Exécution:

Lampe de poche à LED rechargeable, modèle robuste en aluminium anodisé. **La commutation sur 2 niveaux** avec **fonction Boost** supplémentaire offre une **puissance lumineuse exceptionnelle** pour toutes les applications. La mise au point d'une seule main permet un réglage rapide et aisé du faisceau lumineux.

- **Surveillance de charge et de décharge grâce à des LED de couleur dans l'interrupteur.**
- **Longue durée de fonctionnement avec puissance lumineuse constante.**
- **Prise de charge USB-C.**
- **Dispositif de stabilisation.**
- **Avec tête de lampe focalisable.**

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec câble de charge USB-C et batterie. Avec dragonne.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées, voir code art. 081365

### Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux Boost	130 lm
Durée d'éclairage en mode Boost	30 s

Batterie interchangeable	oui
Ø tête	18 mm
Durée d'éclairage	1 h
Capacité de la batterie	0,32 Ah
Indice de protection IP	IP 54
Durée d'éclairage niveau 2	3 h
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Ampoule	Lampes à LED
Poids	29,5 g
Longueur totale	112 - 120 mm
Tension de la batterie	3,7 V
Flux lumineux	80 lm
Fonction lampe de poche	Focalisation
Nombre de batteries incluses	1
Flux lumineux niveau 2	30 lm
Valeur CRI	>80
Type de produit	Lampes de poche

---

## Accessoires

Batteries de rechange 10440	081365 10440
-----------------------------	--------------