



## Lampe de poche à LED avec batterie, Type: 150



### Données de commande

N° commande	081363 150
GTIN	4062406942588
Classe d'article	02A

### Description

#### Exécution:

Lampe de poche à LED rechargeable, modèle robuste en aluminium anodisé. **La commutation sur 2 niveaux** avec **fonction Boost** supplémentaire offre une **puissance lumineuse exceptionnelle** pour toutes les applications. La mise au point d'une seule main permet un réglage rapide et aisé du faisceau lumineux.

- **Surveillance de charge et de décharge grâce à des LED de couleur dans l'interrupteur.**
- **Longue durée de fonctionnement avec puissance lumineuse constante.**
- **Prise de charge USB-C.**
- **Dispositif de stabilisation.**
- **Avec tête de lampe focalisable.**

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec câble de charge USB-C et batterie. Avec dragonne.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées, voir code art. 081365

### Description technique

Flux lumineux niveau 2	140 lm
Indice de protection IP	IP 54
Ø tête	28 mm

Longueur totale	144 - 154 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Capacité de la batterie	1,6 Ah
Batterie interchangeable	oui
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Flux lumineux	400 lm
Fonction lampe de poche	Focalisation
Durée d'éclairage niveau 2	5 h
Tension de la batterie	3,7 V
Valeur CRI	>80
Durée d'éclairage	1,5 h
Ampoule	Lampes à LED
Durée d'éclairage en mode Boost	30 s
Poids	95 g
Flux lumineux Boost	700 lm
Type de produit	Lampes de poche

---

## Accessoires

Batteries de rechange 16650	081365 16650
-----------------------------	--------------