

AEG

Perceuse-visseuse sans fil, Type: BS18C3BL4



Données de commande

N° commande	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

AEG – Perceuse-visseuse sans fil

- Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses robuste et maniable avec rotation droite/gauche.
- Mandrin à serrage rapide FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.
- Eclairage à LED de la zone de travail.
- Mandrin métallique de 13 mm.
- Réglage du couple sur 24 niveaux.
- Extrêmement maniable et léger.
- Carter d'engrenage métallique

Exécution - Descriptif:

- Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses robuste et maniable avec rotation droite/gauche.
- Mandrin à serrage rapide FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion PRO SHD 18 V / 4,0 Ah, chargeur, clip ceinture, valise.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073820 et 073846 - 073848.

Chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073841 et 073844.

Description technique

Tension de la batterie	18 V
Emballage	Mallette de transport
Poids	5,88 kg
Type de moteur	Brushless
Nombre de batteries incluses	2
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	65 mm
Utilisation type	Heavy Duty
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Couple max. dur	110 Nm
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 500 min ⁻¹
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	0 - 2100 min ⁻¹
Référence fabricant	BS18C3BL-402C
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie	4 Ah
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	18V
USP2	Mandrin à serrage rapide FIXTEC, avec poignée Softgrip