Mitutoyo

Indicateur à levier, petit modèle, Plage de mesure par sens / ∅ boîtier: 0,25/29mm

Données de commande

N° commande	436265 0,25/29
GTIN	4946368850498
Classe d'article	44A

Description

Exécution:
Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.
Indicateurs à levier avec **bras palpeur long. Lecture 1/100.**
Boîtier sans supports prismatiques. Avec levier d'inversion du sens de mesure. Tige de serrage vissée.
Mitutoyo – Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Insensible aux champs magnétiques.
Avantage(s):
- **Commutateur de changement de sens de mesure pour changer facilement le sens de mesure.**
- **Les engrenages de précision montés sur rubis garantissent des mesures fluides et précises.**

Utilisation:
Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l'alignement de pièces à usiner.
Livraison:

Avec tiges de serrage ∅ 8 mm.
Accessoire(s):
Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.
Pièce(s) de rechange:
Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.
Remarque(s):
Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01 – marge d'écart 10 µm, écart total 14 µm, erreur de réversibilité 4 µm.

Description technique

Erreur de réversibilité f_u	4 µm
∅ bille de mesure	2 mm
Ecart total f_{tot}	14 µm
Lecture	0,01 mm
Plage d'indication par sens	0,25 mm
Longueur bras palpeur	33,3 mm
∅ axe de fixation h6	8 mm
Série	513
Force de mesure	0,3 N
Plage de pivotement	2×95 degré
∅ corps max	29 mm
Ecart f_e	10 µm
Norme	DIN 2270
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

Services

EtalonnageIndicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG
Étalonnage DAkkSIndicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG

Accessoires

Support articulé Rayon d'action 120 mm	359680 120
Support de centrage Type	436512
Support à section carrée pour comparateurs	436510