



## Caméra thermique, Type: 865S



### Données de commande

N° commande	474040 865S
GTIN	4029547024771
Classe d'article	47E

### Description

#### Exécution:

Caméra permettant de visualiser les rayons infrarouges. La qualité exceptionnelle des images et la faible résolution thermique permettent de détecter les moindres variations de température. Il est ainsi possible de réaliser une analyse thermique qualitative et quantitative. **Détection automatique de points chauds et froids. Scale Assist:** définition automatique d'une échelle pertinente pour mesurer les valeurs détectées.

#### Utilisation:

Pour la maintenance préventive afin de surveiller les installations mécaniques ou électriques ou les processus de production. Convient particulièrement pour la maintenance, le bâtiment, les installations de chauffage, la gestion des bâtiments et la domotique.

#### Livraison:

Avec câble USB, bloc d'alimentation, batterie lithium-ion, logiciel professionnel (téléchargement gratuit), instructions de mise en service, notice d'utilisation succincte, certificat d'étalonnage et valise.

### Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
-------------------------	-----------------------------

Champ visuel	31×23 degré
Distance minimale de mise au point	0,5 m
Taille du détecteur	320×240 px
Nombre de batteries incluses	1
Précision	±2 °C ou 2 % de la valeur mesurée
Etalonnage	Prix sur demande
Plage de températures	-20 - 280 °C
Fréquence de rafraîchissement	9 Hz
Sensibilité thermique	0,1 K
Taille de l'affichage	3,5 pouce
Type de produit	Caméras thermiques

## Services

Etalonnage Thermomètre infrarouge Type A	027600 A
--	----------