



Micromètre digital, Plage de mesure: 0-25mm



Données de commande

N° commande	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Affichage bien lisible. Surfaces de mesure en carbure rapporté.
Lecture numérique et analogique. Corps métallique étanche aux projections d'eau et à la poussière.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032. 1 cône enfichable pour la mesure de surfaces courbes.

Description technique

Erreur admissible	4 µm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ø broche	6,5 mm
Etalonnage	B1
Nombre de piles incluses	1
Type de pile	Piles boutons
Pas de broche	0,5 mm
Lecture	0,001 mm

Indice de protection IP	IP 54
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Plage de mesure	0 - 25 mm
Norme	DIN 863
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------