



Micromètre digital avec pointe de mesure, Plage de mesure: 0-25mm



Données de commande

N° commande	421727 0-25
GTIN	4062406063252
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Affichage numérique bien lisible avec lecture analogique supplémentaire. Boîtier métallique robuste.

Broche de mesure rotative, surfaces de mesure en carbure rapporté

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Description technique

Indice de protection IP	IP 54
Lecture	0,001 mm
Lecture	0,00005 pouce
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Etalonnage	B1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Erreur admissible	4 µm
Type de pile	Piles boutons

Nombre de piles incluses	1
Norme	DIN 863
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Lecture commutable	mm / pouce
Graduation tambour micrométrique	1/50
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
---	------------