

**Micromètre digital avec disques de mesure rotatifs, Plage de mesure: 0-25mm****Données de commande**

N° commande	421729 0-25
GTIN	4062406063269
Classe d'article	42B

Description**Exécution:**

Affichage numérique bien lisible avec lecture analogique supplémentaire. Boîtier métallique robuste.

Broche de mesure fixe

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Description technique

Parallélisme des surfaces de mesure	4 µm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Étalonnage	B1
Erreur admissible	4 µm
Type de pile	Piles boutons
Lecture	0,00005 pouce
Ø disque de mesure	20 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Lecture	0,001 mm

Norme	DIN 863
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Lecture commutable	mm / pouce
Graduation tambour micrométrique	1/50
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
---	------------