



Micromètre digital pour mesure de gorges, Plage de mesure: 0-25mm



Données de commande

N° commande	421725 0-25
GTIN	4062406063245
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Affichage numérique bien lisible avec lecture analogique supplémentaire. Boîtier métallique robuste.

Broche de mesure fixe

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Description technique

Type de pile	Piles boutons
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	4 µm
Nombre de piles incluses	1
Etalonnage	B1
Lecture	0,00005 pouce
Norme	DIN 863
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste

Lecture commutable	mm / pouce
Graduation tambour micrométrique	1/50
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
---	------------