

## Paire de lisses EGN-Duo 120×50, Longueur lisse: 2700mm



### Données de commande

N° commande	991346 2700
GTIN	4058255037421
Classe d'article	96P

### Description

**Exécution:**

En forme de bloc, profilés formés à froid avec agrafes soudées. Chaque agrafe possède 5 solides crochets, pour une répartition optimale de la charge sur les supports des casiers à palettes. Charge par casier jusqu'à 3060 kg par paire de montants.

**Livraison:**

2 montants à accrocher dans des cadres-supports, avec chacun 2 tiges de sécurité.

**Coloris:**

Orangé pur RAL 2004, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Les nouvelles lisses de 50 mm de profondeur ne peuvent être combinées avec les anciennes lisses de 40 mm de profondeur que par paires.

### Description technique

Domaine d'utilisation	Rayonnages
Charge admissible par paire de lisses	3060 kg
Longueur lisse	2700 mm
Type de lisse	LNS-DUO 120×50
Hauteur lisse	120 mm
Type de produit	Lisse / Traverse