

Paire de lisses LNS-DUO 110×50, Longueur lisse: 2700mm



Données de commande

N° commande	991342 2700
GTIN	4058255037414
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

En forme de bloc, profilés formés à froid avec agrafes soudées. Chaque agrafe possède 5 solides crochets, pour une répartition optimale de la charge sur les supports des casiers à palettes. Charge par casier jusqu'à 3060 kg par paire de montants.

Livraison:

2 montants à accrocher dans des cadres-supports, avec chacun 2 tiges de sécurité.

Coloris:

Orangé pur RAL 2004, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les nouvelles lisses de 50 mm de profondeur ne peuvent être combinées avec les anciennes lisses de 40 mm de profondeur que par paires.

Description technique

Longueur lisse	2700 mm
Type de lisse	LNS-DUO 110×50
Domaine d'utilisation	Rayonnages
Charge admissible par paire de lisses	2460 kg
Hauteur lisse	110 mm
Type de produit	Lisse / Traverse