



Lampes de travail COLOUR MATCH, Type: SUN4



Données de commande

N° commande	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

COLOUR MATCH. LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un **rendu parfait des couleurs** et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. **Lentille en verre interchangeable** et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien. **SUNMATCH 4.** Lampe de travail à LED sans fil pratique avec tête flexible à 180° pour préparation et mise à la teinte. Avec fonction CCT SCAN progressive. Avec fonction CCT SCAN progressive. Lorsque cette fonction est activée, la lampe scanne automatiquement la surface de l'objet avec la totalité du spectre de couleurs. Verrouillage possible à tout moment. Idéal pour détecter les défauts de peinture.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur et station de charge.

Description technique

Valeur CRI	95
------------	----

Puissance	couleur vraie
Poids	270 g
Indice de protection IP	IP 65
Zone ATEX	aucune
Tension de la batterie	3,7 V
Longueur totale	203 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Durée d'éclairage	2 - 10 h
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie	2,6 Ah
Référence fabricant	SUNMATCH 4
Flux lumineux	50 - 500 lm
Largeur totale	89 mm
Type de produit	Lampes de travail