



Meuleuse d'angle GWS, Type: 30-230PB



Données de commande

N° commande	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Classe d'article	03C

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d'angle de 230 mm:

- Puissant moteur avec régulation électronique constante, démarrage progressif et limitation du courant de démarrage.
- Protection optimale de l'utilisateur grâce à la poignée principale et supplémentaire Vibration Control, à l'arrêt KickBack et à la protection anti-redémarrage.
- Poignée pivotante pour un meulage et un tronçonnage optimum.
- Ecrou à serrage rapide SDS et blocage de broche.

Avantage(s):

Réduction des temps d'arrêt dus à la maintenance

- grâce à son design compact et à son moteur sans charbons de 2800 W.

Protection et confort élevés

- Frein.
- Kickback Control.
- Restart Protection.
- Démarrage progressif.
- Capot de protection réglable sans outil.
- Poignée latérale anti-vibrations.

Affichage par LED:

Aide l'utilisateur à optimiser sa méthode de travail grâce à l'affichage par LED.

Câble électrique:

Longueurs de câble de 4 mètres pour plus de confort sur le chantier.

Vibration Cancelling Technology:

Le système Vibration Cancelling atteint les niveaux de vibrations les plus faibles de la gamme de produits et permet un travail sans fatigue.

Interrupteur Protection:

Arrêt immédiat de l'outil lorsque l'interrupteur est relâché.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire.

Avec écrou à serrage rapide SDS.

Description technique

Puissance absorbée	2800 W
Longueur câble	4 m
Vibrations maximales suivant EN	5 m/s ²
Arrêt kickback	oui
Référence fabricant	GWS 30-230 PB
Largeur	334 mm
Tension nominale	230 V
Longueur	524 mm
Particularité	Systèmes de freinage
Particularité	Interrupteur PROtection
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Dispositif homme-mort	oui
Prof. de tronçonnage max.	59 mm
Démarrage en douceur	oui
Poids	5,9 kg
Raccord fileté	M14
Hauteur	139 mm
Ø disque max.	230 mm
Vitesse de rotation max.	6500 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuses d'angle

