

**Garant****Porte-plaquettes Medium pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 42/60mm****Données de commande**

N° commande	274020 42/60
GTIN	4067263021728
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Pour plaquettes 275000 – 275015.

**Utilisation:**

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l'adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère gorge.

**Description technique**

Profondeur coupe max. $t_{max}$	28 mm
Ø max. 1ère gorge $D_2$	60 mm
Ø min. 1ère gorge $D_1$	42 mm
Type d'utilisation	droite
Clé système	oui
Largeur de gorge $w$	4 mm

Type de produit

Porte-plaquettes