

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 10mm****Données de commande**

N° commande	614770 10
GTIN	4067263001096
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Largeur mâchoires b	22 mm
Ø bague D	20,8 mm
Ouverture	10 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	160 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	7,7 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	4,8 mm
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

Butée d'extrémité côté mâchoire	non
Fonction de blocage côté mâchoire	non
Avec tête pivotante	non
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés