

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 9mm****Données de commande**

N° commande	614770 9
GTIN	4067263001089
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Hauteur de bague $h_2$	7,7 mm
Largeur mâchoires b	21 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de mâchoire $h_1$	4,5 mm
Longueur de clé L	143 mm
Ouverture	9 mm
Ø bague D	19 mm
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

Butée d'extrémité côté mâchoire	non
Fonction de blocage côté mâchoire	non
Avec tête pivotante	non
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés