

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 16mm****Données de commande**

N° commande	614770 16
GTIN	4067263001157
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	216 mm
Ø bague D	30,3 mm
Ouverture	16 mm
Hauteur de bague h ₂	10,7 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	5,8 mm
Largeur mâchoires b	35,1 mm
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

Butée d'extrémité côté mâchoire	non
Fonction de blocage côté mâchoire	non
Avec tête pivotante	non
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés