

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 18mm****Données de commande**

N° commande	614770 18
GTIN	4067263001171
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Longueur de clé L	239 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Ø bague D	33,4 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	11,2 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	6,7 mm
Largeur mâchoires b	39,5 mm
Ouverture	18 mm
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

Butée d'extrémité côté mâchoire	non
Fonction de blocage côté mâchoire	non
Avec tête pivotante	non
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés