

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel avec plan de travail Eluplan gris foncé, Longueur: 1000/2mm**Données de commande**

N° commande	920012 1000/2
GTIN	4067263001355
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Workstation eLevel – réglage en hauteur progressif électrique. Réglage en hauteur avec panneau de commande électronique. Panneau de commande avec écran et fonction mémoire. L'actionnement adapte la **hauteur de l'ensemble du poste de travail**.

Coloris:

Piètement anthracite RAL 7016, **non configurable**.

Colonne de levage en aluminium anodisé, **non configurable**.

Panels latéraux et arrière gris clair RAL 7035 avec revêtement par poudre, **configurables**.

Remarque(s):

- **Lors de l'utilisation de caissons à visser sous le plan de travail, veiller à ce qu'ils ne dépassent pas une hauteur maximale de 500 mm.**
- **Attention: en cas de montage en rangée, utiliser des tôles de cisaillement 920350 (risque d'écrasement).**

Les références avec .../2 sont équipées d'une autre unité de levage. Les caractéristiques techniques sont similaires à celles des unités de levage précédentes; les différences sont mineures. Pour ces références, le panneau de commande est visuellement différent, mais identique sur le plan fonctionnel.

- **Saisie de ces codes articles uniquement après consultation préalable du service des achats techniques P93, tél. +49 89 8391 9165; la disponibilité actuelle doit être vérifiée.**
- **Respecter la charge admissible maximale. Ne jamais la dépasser! Particulièrement important lors de la planification des structures de colonnes support.**

Description technique

Série	Workstation
Largeur	1000 mm
Principe du réglage en hauteur	Equipement complet
Type de fiche, entrée	F
Longueur plan de travail	1000 mm
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire	oui
Réglage en hauteur progressif	oui
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	670 - 990 mm
Surface plan de travail	Revêtement antistatique, très résistant à l'abrasion, moyennement dur, non résistant à la lumière
Revêtement plan de travail	Eluplan (plastique), (linoléum)
Tension nominale	250 V
Modèle	eLevel
Profondeur	800 mm
Matériau plan de travail	Eluplan
Profondeur plan de travail	800 mm
Poids	70 kg
Couleur surface du plan de travail	gris foncé
Épaisseur revêtement	2 mm
Réglage en hauteur poste de travail	670-990 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Exécution réglage en hauteur	électrique
Épaisseur plan de travail	40 mm
Réglage en hauteur	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Type de produit

Tables de travail